

Garant GRIDLINE

Vario-filebænk med kabinet 24G, højde 950 mm Bøge-multiplex-plade, 20×20G, Pladelængde: 2000/6mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922774 2000/6
GTIN	4062406085124
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Leveringsomfang:

1 × fodstykke, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Antal skuffer	6
Skuffekabinet, nyttehøjde	800 mm

Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	800 kg
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Serie	vario
Skuffer, nyttedybde i G	20
Vægt	172 kg
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Højde	950 mm
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffekabinet, højde	900 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 250 mm	927800 250
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927800 150
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	927800 125
Knudeblik Type 1	927122 1
Støtteben Højde 900 mm	927000 900
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi bøge-multiplex Pladelængde 2000 mm	926081 2000
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 900/6	927600 900/6