

**Slibebånd, keramiske korn XK870T, 6×305 mm, Korn: 120****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 558397 120 |
| GTIN | 4018875121832 |
| Artikelklasse | 56V |

Beskrivelse**Udførelse:**

Slibebånd XK870 med selvslibende **keramiske korn (CER)** til utrolig høj slibeeffekt og lang standtid. Det slibeaktive ekstra lag (**TOP Size**) giver en afkølet slibning og forhøjer spåntagningsydelsen.

T-lærred (robust, fleksibelt) til brug på **håndførte maskiner**.

Anvendelse:

Til bearbejdning af alle ståltyper, især egnet til svært bearbejdelige materialer som **rustfrit stål, nikkellegeringer, krom, titan, aluminium**.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------|-------------|
| Korn | 120 |
| Serie | XK870T |
| Slibemiddel | Keramikkorn |

| | |
|----------------------------|-----------|
| Slibemiddelforkortelse | Keramik |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % |
| Slibebånd, bredde | 6 mm |
| Slibebånd, længde | 305 mm |
| Produktnavnsegenskab | 6×305 mm |
| Produkttype | Slibebånd |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | betinget egnet | 35-40 m/s | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 32-38 m/s | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | 20-25 m/s | P |
| Stål < 55 HRC | egnet | 32-38 m/s | H |
| Stål < 60 HRC | egnet | 25-30 m/s | H |
| Stål < 67 HRC | egnet | 20-25 m/s | H |
| INOX | egnet | 18-30 m/s | |
| Ti | betinget egnet | 10-20 m/s | |
| GG (G) | egnet | 30-45 m/s | K |
| CuZn | betinget egnet | 35-45 m/s | N |
| Uni | egnet | | |
| våd, maksimal | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |