

Garant GRIDLINE

Vario-filebænk med kabinet 24G, højde 950 mm Bøge-multiplex-plade, 20×20G, Pladelængde: 2000/7mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922774 2000/7
GTIN	4062406085131
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Leveringsomfang:

1 × fodstykke, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttedybde	500 mm
Vægt	179 kg

Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	800 mm
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	800 kg
Højde	950 mm
Antal skuffer	7
Skuffer, nyttedybde i G	20
Serie	vario
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffekabinet, højde	900 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927800 200
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927800 150
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi bøge-multiplex Pladelængde 2000 mm	926081 2000
Støtteben Højde 900 mm	927000 900
Knudeblik Type 1	927122 1
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 900/7	927600 900/7