

Garant**Afstikningsklinge Heavy Duty, neutral, Klingehøjde h₅ / stikbredde w: 60/4,1 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273558 60/4,1
GTIN	4062406084400
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Fra klingehøjde 100 mm med fire platteholdere.

Passer til:

Holder nr. 273984 – 274000 eller nr. 319132; 319133 (VDI-holder).

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

Til maks. emne-Ø	190 mm
Klingehøjde h ₅	60 mm
Stikbredde W	4,1 mm
Samlet længde L	230 mm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Systemnøgle	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Stikklinge

