

Garant**Afstikningsklinge Heavy Duty, neutral, Klingehøjde h5 / stikbredde w:
60/5,1mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273558 60/5,1
GTIN	4062406085216
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Fra klingehøjde 100 mm med fire platteholdere.

Passer til:

Holder nr. 273984 – 274000 eller nr. 319132; 319133 (VDI-holder).

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

Klingehøjde h ₅	60 mm
Til maks. emne-Ø	200 mm
Stikbredde W	5,1 mm
Samlet længde L	230 mm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Systemnøgle	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Stikklinge

