

Garant**Afstikningsklinge Heavy Duty, neutral, Klingehøjde h5 / stikbredde w:
60/8,0mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273558 60/8,0
GTIN	4062406085230
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Fra klingehøjde 100 mm med fire platteholdere.

Passer til:

Holder nr. 273984 – 274000 eller nr. 319132; 319133 (VDI-holder).

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	8 mm
Til maks. emne-Ø	220 mm
Klingehøjde h ₅	60 mm
Samlet længde L	230 mm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Systemnøgle	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Stikklinge

