

3M**Slibebånd Cubitron™II 947A, 40×815 mm, Korn: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	558442 40
GTIN	4054596019522
Artikelklasse	53S

Beskrivelse**Udførelse:**

Cubitron™ II slibebånd 947A med præcisionsformede keramiske korn og aluminiumoxid på let X-lærred. Flexibelt slibebånd til krævende slibearbejder på **håndførte maskiner** og **langbåndmaskiner**. Afkølet slibning takket være slibehjælpemidler. X-lærred (flexibelt) til **håndførte maskiner** og langbåndmaskiner.

Anvendelse:

Til bearbejdning af alle ståltyper, især egnet til svært bearbejdelige materialer som **rustfrit stål**, **nikkellegeringer**, **krom**, **titan**, aluminium.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.

Teknisk beskrivelse

Korn	40
Serie	Cubitron™II 947A

Slibemiddelforkortelse	Keramik
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Slibebånd, bredde	40 mm
Slibebånd, længde	815 mm
Produktnavnsegenskab	40×815 mm
Produkttype	Slibebånd

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet	35-40 m/s	
Stål < 900 N/mm ²	egnet	32-38 m/s	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	20-25 m/s	P
Stål < 55 HRC	egnet	32-38 m/s	H
Stål < 60 HRC	egnet	25-30 m/s	H
Stål < 67 HRC	egnet	20-25 m/s	H
INOX	egnet	18-30 m/s	
Ti	betinget egnet	10-20 m/s	
GG (G)	egnet	30-45 m/s	K
CuZn	egnet	35-45 m/s	N
Uni	egnet		
tør	egnet		