

Garant GRIDLINE

**Vario-filebænk med kabinet 24G, låge, højde 850 mm Bambusplade, 20×20G, Pladelængde: 2000/T2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922781 2000/T2
GTIN	4062406085209
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Kabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 75, 75

Lågehøjde mm: 525

Antal hylder, højdeindstillelige: 1

**Leveringsomfang:**

1 × fodstykke, 1 × par knudeblik, kabinetter med skuffer og låge, arbejdsplade.

**Lakering:**

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	800 kg
Skuffekabinet, nyttehøjde	700 mm

Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Antal skuffer	2
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Vægt	133 kg
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Serie	vario
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Højde	850 mm
Skuffekabinet, højde	800 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

## Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi krydslimet bambus Pladelængde 2000 mm	926001 2000
Kabinet 24G med låge med højreanslag / skuffer Højde/ antal skuffer 800/2	927610 800/2
Støtteben Højde 800 mm	927000 800
Knudeblik Type 1	927122 1