

**Slibebånd, keramiske korn XK870T, 6×520 mm, Korn: 60****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	558398 60
GTIN	4018875121924
Artikelklasse	56V

Beskrivelse**Udførelse:**

Slibebånd XK870 med selvslibende **keramiske korn (CER)** til utrolig høj slibeeffekt og lang standtid. Det slibeaktive ekstra lag (**TOP Size**) giver en afkølet slibning og forhøjer spåntagningsydelsen.

T-lærred (robust, fleksibelt) til brug på **håndførte maskiner**.

Anvendelse:

Til bearbejdning af alle ståltyper, især egnet til svært bearbejdelige materialer som **rustfrit stål, nikkellegeringer, krom, titan, aluminium**.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.

Teknisk beskrivelse

Korn	60
Serie	XK870T
Slibemiddel	Keramikkorn

Slibemiddelforkortelse	Keramik
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Slibebånd, bredde	6 mm
Slibebånd, længde	520 mm
Produktnavnsegenskab	6×520 mm
Produkttype	Slibebånd

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet	35-40 m/s	
Stål < 900 N/mm ²	egnet	32-38 m/s	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	20-25 m/s	P
Stål < 55 HRC	egnet	32-38 m/s	H
Stål < 60 HRC	egnet	25-30 m/s	H
Stål < 67 HRC	egnet	20-25 m/s	H
INOX	egnet	18-30 m/s	
Ti	betinget egnet	10-20 m/s	
GG (G)	egnet	30-45 m/s	K
CuZn	betinget egnet	35-45 m/s	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		