

Garant GRIDLINE

Vario-filebænk med kabinet 24G, låge, højde 850 mm Bøge-multiplex-plade, 20×20G, Pladelængde: 2000/T2mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922784 2000/T2
GTIN	4062406085421
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Kabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75

Lågehøjde mm: 525

Antal hylder, højdeindstillelige: 1

Leveringsomfang:

1 × fodstykke, 1 × par knudeblik, kabinetter med skuffer og låge, arbejdsplade.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Højde	850 mm

Skuffekabinet, nyttehøjde	700 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Vægt	133 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	800 kg
Skuffer, nyttebredde i G	20
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Serie	vario
Antal skuffer	2
Skuffekabinet, højde	800 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Knudeblik Type 1	927122 1
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi bøge-multiplex Pladelængde 2000 mm	926081 2000
Kabinet 24G med låge med højreanslag / skuffer Højde/ antal skuffer 800/2	927610 800/2
Støtteben Højde 800 mm	927000 800