

Garant GRIDLINE

Vario-filebænk med kabinet 24G, låge, højde 850 mm Bøge-multiplex-plade, 20x20G, Pladelængde: 1500/T2mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922784 1500/T2
GTIN	4062406085414
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Kabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75

Lågehøjde mm: 525

Antal hylder, højdeindstillelige: 1

Leveringsomfang:

1 × fodstykke, 1 × par knudeblik, kabinetter med skuffer og låge, arbejdsplade.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffekabinet, højde	800 mm

Skuffekabinet, bredde	600 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Antal skuffer	2
Serie	vario
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Højde	850 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffekabinet, nyttehøjde	700 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	800 kg
Vægt	119 kg
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Støtteben Højde 800 mm	927000 800
Knudeblik Type 1	927122 1
Kabinet 24G med låge med højreanslag / skuffer Højde/ antal skuffer 800/2	927610 800/2
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi bøge-multiplex Pladelængde 1500 mm	926081 1500