

Garant GRIDLINE

**Vario-filebænk med kabinet 24G, låge, højde 950 mm Bambusplade, 20×20G,
Pladelængde: 2000/T3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922791 2000/T3
GTIN	4062406085469
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Kabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 100

Lågehøjde mm: 525

Antal hylder, højdeindstillelige: 1

Leveringsomfang:

1 × fodstykke, 1 × par knudeblik, kabinetter med skuffer og låge, arbejdsplade.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nytteflade i G	20×20
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm

Skuffer, nytte dybde	500 mm
Serie	vario
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	800 kg
Skuffekabinet, nyttehøjde	800 mm
Skuffer, nytte dybde i G	20
Skuffekabinet, højde	900 mm
Vægt	143 kg
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Skuffer, nytte bredde i G	20
Skuffer, nytte bredde	500 mm
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Højde	950 mm
Antal skuffer	3
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Sæt med rengøringsmiddel og plejeolie Type 1	926403 1
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
easyPick sortiment af småtingsbeholdere Type 75/2	950300 75/2
Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Værkstedssortiment Antal værktøjer 22	955071 22
Skruetrækkersortiment Antal værktøjer 10	953521 10
Underlag i blød pvc, transparent Bredde 2000 mm	951951 2000
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 75/3	950320 75/3
easyPick sortiment af småtingsbeholdere Type 75/3	950300 75/3
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 100/2	950320 100/2
Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 20X20	951910 20X20
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 75/2	950320 75/2
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Måtte til skuffer Mål i G 20X20	951830 20X20
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 75/1	950320 75/1
easyPick sortiment af småtingsbeholdere Type 75/1	950300 75/1
Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 20X20	951885 20X20
Tangsortiment Antal værktøjer 5	954305 5
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 100/1	950320 100/1
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 100/3	950320 100/3
Kabinet 24G med låge med højreanslag / skuffer Højde/ antal skuffer 900/3	927610 900/3
Støtteben Højde 900 mm	927000 900
Knudeblik Type 1	927122 1
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi krydslimet bambus Pladelængde 2000 mm	926001 2000