

Garant GRIDLINE

**Vario-filebænk med kabinet 24G, låge, højde 850 mm Eluplan-plade, mørk, 20×20G, Pladelængde: 1500/T2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922787 1500/T2
GTIN	4062406085438
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Kabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 75, 75

Lågehøjde mm: 525

Antal hylder, højdeindstillelige: 1

**Leveringsomfang:**

1 × fodstykke, 1 × par knudeblik, kabinetter med skuffer og låge, arbejdsplade.

**Lakering:**

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Skuffekabinet, nyttehøjde	700 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm

Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	800 kg
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffekabinet, højde	800 mm
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Serie	vario
Vægt	119 kg
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Højde	850 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffer, nytte dybde i G	20
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Antal skuffer	2
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

**Tilbehør**

Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Kabinet 24G med låge med højreanslag / skuffer Højde/ antal skuffer 800/2	927610 800/2
Arbejdsplademed mørkegrå kunststofbelægning (Eluplan) Pladelængde 1500 mm	926241 1500
Støtteben Højde 800 mm	927000 800
Knudeblik Type 1	927122 1