

Garant GRIDLINE

Vario-filebænk med kabinet 24G, låge, højde 950 mm Bøge-multiplex-plade, 20×20G, Pladelængde: 1500/T3mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922794 1500/T3
GTIN	4062406085476
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Kabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 100

Lågehøjde mm: 525

Antal hylder, højdeindstillelige: 1

Leveringsomfang:

1 × fodstykke, 1 × par knudeblik, kabinetter med skuffer og låge, arbejdsplade.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttedybde	500 mm
Skuffekabinet, dybde	650 mm

Antal skuffer	3
Skuffer, nytte dybde i G	20
Skuffekabinet, højde	900 mm
Skuffekabinet, nytte højde	800 mm
Højde	950 mm
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Skuffer, nytte bredde	500 mm
Serie	vario
Skuffer, nytte flade i G	20×20
Skuffer, nytte bredde i G	20
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	800 kg
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Vægt	129 kg
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Kabinet 24G med låge med højreanslag / skuffer Højde/ antal skuffer 900/3	927610 900/3
Støtteben Højde 900 mm	927000 900
Knudeblik Type 1	927122 1
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi bøge-multiplex Pladelængde 1500 mm	926081 1500