

Garant GRIDLINE

Vario-filebænk med 2 kabinetter 24G, højde 850 mm Bambusplade, 20×20G, Pladelængde: 2000/6+6mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922801 2000/6+6
GTIN	4062406085520
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde (venstre) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Skuffefronthøjde (højre) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Leveringsomfang:

2 × kabinet med skuffer, arbejdsplade.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	700 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Arbejdsplade, længde	2000 mm

Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	1000 kg
Antal skuffer	12
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Vægt	212 kg
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Serie	vario
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Højde	850 mm
Skuffer, nyttefybde	500 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	927800 125
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75

Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927800 200
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927800 150
Skuffe Skuffefronthøjde 50 mm	927800 50
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 800/6	927600 800/6
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi krydslimet bambus Pladelængde 2000 mm	926001 2000