

Garant GRIDLINE

Vario-filebænk med 2 kabinetter 24G, højde 850 mm Bøge-multiplex-plade, 20×20G, Pladelængde: 2000/7+2Tmm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922804 2000/7+2T
GTIN	4062406085582
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde (venstre) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 75

Lågehøjde (højre) mm: 525

Antal hylder, højdeindstillelige (højre): 1

Leveringsomfang:

2 × kabinet med skuffer, arbejdsplade.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Arbejdsplade, dybde	750 mm
Antal skuffer	9
Skuffekabinet, nyttehøjde	700 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20

Vægt	185 kg
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	1000 kg
Højde	850 mm
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffer, nytte dybde	500 mm
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Skuffer, nytte dybde i G	20
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Serie	vario
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Døråbningsvinkel	180 grader
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927800 200
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21

Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Kabinet 24G med låge med højreanslag / skuffer Højde/ antal skuffer 800/2	927610 800/2
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 800/7	927600 800/7
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi bøge-multiplex Pladelængde 2000 mm	926081 2000