

Garant GRIDLINE

**Vario-filebænk med 2 kabinetter 24G, højde 950 mm Bambusplade, 20×20G,  
Pladelængde: 2000/6+2Tmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922811 2000/6+2T
GTIN	4062406085650
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde (venstre) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 75

Lågehøjde (højre) mm: 625

Antal hylder, højdeindstillelige (højre): 1

**Leveringsomfang:**

2 × kabinet med skuffer, arbejdsplade.

**Lakering:**

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Serie	vario
Skuffer, nytte dybde i G	20
Skuffer, nytte bredde i G	20

Skuffekabinet, dybde	650 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	800 mm
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Antal skuffer	8
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	1000 kg
Højde	950 mm
Vægt	185 kg
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Døråbningsvinkel	180 grader
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

## Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
--------------------------------	------------

Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	927800 125
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927800 150
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Skuffe Skuffefronthøjde 250 mm	927800 250
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 900/6	927600 900/6
Kabinet 24G med låge med højreanslag / skuffer Højde/ antal skuffer 900/2	927610 900/2
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi krydslimet bambus Pladelængde 2000 mm	926001 2000