

Garant**Stikplatte neutral, HB7035, Stikbredde W: 6,0mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273190 6,0
GTIN	4062406085377
Artikelklasse	21H

Beskrivelse**Udførelse:**

Med beskyttelsesfas. Til øget spåntagningsydelse, ståltyper med højere styrke og afbrudte snit (forøgelse af fremføring med 10 %).

Anvendelse:

Til stikklinger nr. 273551 – 273558.

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Stikbredde W	6 mm
Belægning	TiCN
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,17 mm/o
Hjørneradius	0,3 mm
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7035
Antal skift/skær	1

Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	50 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	80 m/min	K
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	egnet		
våd, maksimal	egnet		