

Garant GRIDLINE

Vario-filebænk med 2 kabinetter 24G, højde 950 mm Bøge-multiplex-plade, 20×20G, Pladelængde: 2000/6+2Tmm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922814 2000/6+2T
GTIN	4062406085698
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde (venstre) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 75

Lågehøjde (højre) mm: 625

Antal hylder, højdeindstillelige (højre): 1

Leveringsomfang:

2 × kabinet med skuffer, arbejdsplade.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Serie	vario
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20

Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	1000 kg
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Vægt	185 kg
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	800 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Antal skuffer	8
Højde	950 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Døråbningsvinkel	180 grader
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	927800 125
--------------------------------	------------

Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Skuffe Skuffefronthøjde 250 mm	927800 250
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927800 150
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Kabinet 24G med låge med højreanslag / skuffer Højde/ antal skuffer 900/2	927610 900/2
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi bøge-multiplex Pladelængde 2000 mm	926081 2000
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 900/6	927600 900/6