

Garant GRIDLINE

**Vario-filebænk med 2 kabinetter 24G, højde 950 mm Eluplan-plade, mørk, 20×20G, Pladelængde: 2000/7+2Tmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922817 2000/7+2T
GTIN	4062406085742
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde (venstre) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 75

Lågehøjde (højre) mm: 625

Antal hylder, højdeindstillelige (højre): 1

**Leveringsomfang:**

2 × kabinet med skuffer, arbejdsplade.

**Lakering:**

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Skuffekabinet, bredde	600 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20

Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	1000 kg
Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Vægt	192 kg
Serie	vario
Antal skuffer	9
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Højde	950 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	800 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Døråbningsvinkel	180 grader
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

## Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
-----------------------------------	-------------

Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927800 150
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927800 200
Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Arbejdsplademed mørkegrå kunststofbelægning (Eluplan) Pladelængde 2000 mm	926241 2000
Kabinet 24G med låge med højreanslag / skuffer Højde/ antal skuffer 900/2	927610 900/2
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 900/7	927600 900/7