

Garant GRIDLINE

Vario-filebænk med 2 kabinetter 24G, højde 950 mm Eluplan-plade, mørk, 20×20G, Pladelængde: 2000/6+6mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922817 2000/6+6
GTIN	4062406085728
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde (venstre) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Leveringsomfang:

2 × kabinet med skuffer, arbejdsplade.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Antal skuffer	12
Skuffekabinet, nyttehøjde	800 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Vægt	220 kg
Arbejdsplade, dybde	750 mm

Skuffekabinet, bredde	600 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Serie	vario
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Højde	950 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	1000 kg
Skuffer, nyttebredde i G	20
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927800 150
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	927800 125

Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Skuffe Skuffefronthøjde 250 mm	927800 250
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 900/6	927600 900/6
Arbejdsplademed mørkegrå kunststofbelægning (Eluplan) Pladelængde 2000 mm	926241 2000