


Garant**Stikplatte neutral, HB9140, Stikbredde W: 6,0mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273292 6,0
GTIN	4062406085407
Artikelklasse	21H

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til stikklinger nr. 273551 – 273558.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,17 mm/o
Belægning	TiAlN ²
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,3 mm
Stikbredde W	6 mm
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	meget afbrudt
Type	HB9140
Antal skift/skær	1
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	130 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	90 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	M
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		