


Garant**Stikplatte neutral, HU9310, Stikbredde W: 6,0mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273298 6,0
GTIN	4062406085865
Artikelklasse	21H

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til stikklinger nr. 273551 – 273558.

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Stikbredde W	6 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,17 mm/o
Belægning	ubelagt
Hjørneradius	0,3 mm
Primær anvendelse	N
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HU9310
Antal skift/skær	1
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	380 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	360 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	280 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		