

Garant GRIDLINE

**Vario-filebænk med 2 kabinetter, enhed til sammenklapning og højdeindstilling, højde 850 mm Eluplan-plade, mørk, 20×20G, Pladelængde: 1500/6+1Tmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922827 1500/6+1T
GTIN	4062406085797
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Kabinet med GARANT enhed til sammenklapning og højdeindstilling nr. 967568 str. 120, inklusive skruestik nr. 967100 str. 120. Kabinetbredde skruestikhus 16G, inklusive skuffe. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Kabinet med skruestik: Lågen kan låses med stiftcylinderlås. Skuffen kan ikke låses.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde (venstre) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Skuffefronthøjde (højre) mm: 150

Lågehøjde (højre) mm: 575

**Leveringsomfang:**

1 × kabinet med skuffer, 1 × kabinet inklusive enhed til sammenklapning og højdeindstilling, skruestik og arbejdsplade.

**Specialtilbehør:**

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

## Teknisk beskrivelse

Arbejdsplade, længde	1500 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffekabinet, højde	800 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	700 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	1000 kg
Serie	vario
Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Vægt	179 kg
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Antal skuffer	7
Højde	850 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

## Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927800 150
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927500 150
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	927800 125
Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927800 200
Skuffe Skuffefronthøjde 50 mm	927800 50
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 800/6	927600 800/6
Arbejdsplademed mørkegrå kunststofbelægning (Eluplan) Pladelængde 1500 mm	926241 1500
Kabinet 16G passende til udstyr til sammenklapning og højdeindstilling og skruestik Højde 800 mm	927321 800