

Garant GRIDLINE

## Vario-filebænk med 2 kabinetter, enhed til sammenklapning og højdeindstilling, højde 950 mm Bøge-multiplex-plade, 20×20G, Pladelængde: 1500/6+1Tmm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	922834 1500/6+1T
GTIN	4062406085933
Artikelklasse	9GG

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Kabinet med GARANT enhed til sammenklapning og højdeindstilling nr. 967568 str. 120, inklusive skruestik nr. 967100 str. 120. Kabinetbredde skruestikhus 16G, inklusive skuffe. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Kabinet med skruestik: Lågen kan låses med stiftcylinderlås. Skuffen kan ikke låses.

#### Bestykning:

Skuffefronthøjde (venstre) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Skuffefronthøjde (højre) mm: 150

Lågehøjde (højre) mm: 675

#### Leveringsomfang:

1 × kabinet med skuffer, 1 × kabinet inklusive enhed til sammenklapning og højdeindstilling, skruestik og arbejdsplade.

#### Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

#### Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

#### Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

## Teknisk beskrivelse

Skuffer, nytte dybde	500 mm
Skuffer, nytte dybde i G	20
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	1000 kg
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffer, nytte bredde i G	20
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffekabinet, højde	900 mm
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Skuffer, nytte bredde	500 mm
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Serie	vario
Antal skuffer	7
Skuffer, nytte flade i G	20×20
Vægt	186 kg
Skuffekabinet, nytte højde	800 mm
Højde	950 mm
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G

Produkttype

Filebænk

**Tilbehør**

Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
--------------------------------	------------

Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
-------------------------------	-----------

Skuffe Skuffefronthøjde 250 mm	927800 250
--------------------------------	------------

Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927500 150
--------------------------------	------------

Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
-----------------------------------	-------------

Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927800 150
--------------------------------	------------

Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	927800 125
--------------------------------	------------

Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi bøge-multiplex Pladelængde 1500 mm	926081 1500
---	-------------

Kabinet 16G passende til udstyr til sammenklapning og højdeindstilling og skruestik Højde 900 mm	927321 900
---	------------

Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 900/6	927600 900/6
---	--------------