

Garant GRIDLINE

## Vario-filebænk med 2 kabinetter, enhed til sammenklapning og højdeindstilling, højde 850 mm Eluplan-plade, mørk, 20×20G, Pladelængde: 2000/6+1Tmm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	922827 2000/6+1T
GTIN	4062406085803
Artikelklasse	9GG

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Kabinet med GARANT enhed til sammenklapning og højdeindstilling nr. 967568 str. 120, inklusive skruestik nr. 967100 str. 120. Kabinetbredde skruestikhus 16G, inklusive skuffe. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Kabinet med skruestik: Lågen kan låses med stiftcylinderlås. Skuffen kan ikke låses.

#### Bestykning:

Skuffefronthøjde (venstre) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Skuffefronthøjde (højre) mm: 150

Lågehøjde (højre) mm: 575

#### Leveringsomfang:

1 × kabinet med skuffer, 1 × kabinet inklusive enhed til sammenklapning og højdeindstilling, skruestik og arbejdsplade.

#### Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

#### Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

#### Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

## Teknisk beskrivelse

Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	1000 kg
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Højde	850 mm
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Serie	vario
Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffekabinet, højde	800 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	700 mm
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Vægt	193 kg
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Skuffer, nyttedybde i G	20
Antal skuffer	7
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

## Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	927800 125
Skuffe Skuffefronthøjde 50 mm	927800 50
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927800 150
Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927800 200
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927500 150
Kabinet 16G passende til udstyr til sammenklapning og højdeindstilling og skruestik Højde 800 mm	927321 800
Arbejdsplademed mørkegrå kunststofbelægning (Eluplan) Pladelængde 2000 mm	926241 2000
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 800/6	927600 800/6