

Garant GRIDLINE

**Filebænk med hjulenhed, højde 850 mm med bøge-multiplex-plade, 20×20G,
Pladelængde: 1500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	923654 1500
GTIN	4062406086015
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion med støttebjælke af 4-kantet rør, **skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Separat oplåsning af skufferne med én hånd** sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Hjulenhed med 2 drejhjul og 2 faste hjul Ø100 mm med massiv gummibelægning. Filebænken kan hæves eller sænkes jævnt via 2K-Haptoprene®-løftegrebet, hvilket giver komplet stabilitet på anvendelsesstedet eller let transport. Hjulenheden kan belastes op til **400 kg** (filebænk inkl. indhold). Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås.

Bestykning:

Skuffefronthøjde pr. side, mm: 75

Lågehøjde pr. side, mm: 425

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **køreenhed altid antracit RAL 7016** (kan ikke konfigureres), **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttedybde	500 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Hjul-Ø, fast hjul	100 mm

ComfortClose	nej
Antal skuffer	2
Hjul-Ø, drejhjul	100 mm
Stødfanger	nej
Antal døre	2
Materiale, bordplade	Bøge-multiplex
kan sænkes	ja
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Vægt	146,6 kg
Understelsdybde	700 mm
Skuffer, nytte dybde i G	20
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffekabinet, nyttehøjde	525 mm
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Materiale, hjul	Massivt gummi
Overflade, bordplade	lakeret med klar lak
Maks. bæreevne, hjulenhed	400 kg
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Antal drejhjul uden bremse	2
Skydehåndtag	nej
Højde	850 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Understelsbredde	1300 mm
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Nominel spænding	250 V
Stiktype indgang	F
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm

Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	mobil filebænk

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 75 mm	927805 75