

Garant GRIDLINE

Filebænk med hjulenhed, uden enhed til højdeindstilling og skruestik, med Eluplan-plade, mørk, 20×20G, Pladelængde: 1250mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	923737 1250
GTIN	4062406086268
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion med overligger af 4-kantrør. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Separat oplåsning af skufferne med én hånd** sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Hjulenhed med 2 drejhjul og 2 faste hjul Ø100 mm med massiv gummibelægning. Filebænken kan hæves eller sænkes jævnt via 2K-Haptoprene®-løftegrebet, hvilket giver komplet stabilitet på anvendelsesstedet eller let transport. Hjulenheden kan belastes op til **400 kg** (filebænk inkl. indhold). Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Kan låses med stiftcylinderlås.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75

Lågehøjde mm: 425

Lågehøjde skruestikhus mm: 575

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **køreenhed altid antracit RAL 7016** (kan ikke konfigureres), **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

Materiale, bordplade	Eluplan-plade, mørk
kan sænkes	ja

Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Hjul-Ø, drejehjul	100 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Arbejdsplade, længde	1250 mm
Vægt	111,1 kg
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Maks. bæreevne, hjulenhed	400 kg
Højde	850 mm
Antal døre	2
Antal drejehjul uden bremse	2
Antal skuffer	1
ComfortClose	nej
Hjul-Ø, fast hjul	100 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Skuffer, nyttebredde i G	20
Materiale, hjul	Massivt gummi
Skydehåndtag	nej
Stødfanger	nej
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %

Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x20G
Produkttype	mobil filebænk

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 75 mm	927805 75