

Garant GRIDLINE

Filebænk med hjulenhed, uden enhed til højdeindstilling og skruestik, med bøge-multiplex-plade, 20×20G, Pladelængde: 1250mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	923754 1250
GTIN	4062406086282
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion med overligger af 4-kantrør. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Separat oplåsning af skufferne med én hånd** sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Hjulenhed med 2 drejehjul og 2 faste hjul Ø100 mm med massiv gummibelægning. Filebænken kan hæves eller sænkes jævnt via 2K-Haptoprene®-løftegrebet, hvilket giver komplet stabilitet på anvendelsesstedet eller let transport. Hjulenheden kan belastes op til **400 kg** (filebænk inkl. indhold). Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Kan låses med stiftcylinderlås.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75

Lågehøjde mm: 525

Lågehøjde skruestikhus mm: 675

Antal hylder, højdeindstillelige: 1

Lakering:

Korpus, støtteben og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **køreenhed altid antracit RAL 7016** (kan ikke konfigureres), **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

Overflade, bordplade	lakeret med klar lak
----------------------	----------------------

Skuffer, nytteflade i G	20×20
ComfortClose	nej
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Antal døre	2
Materiale, hjul	Massivt gummi
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Stødfanger	nej
Hjul-Ø, fast hjul	100 mm
Skydehåndtag	nej
Hjul-Ø, drejehjul	100 mm
Antal drejehjul uden bremse	2
Skuffer, nyttedybde i G	20
kan sænkes	ja
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
Maks. bæreevne, hjulenhed	400 kg
Højde	950 mm
Vægt	129,6 kg
Antal skuffer	1
Arbejdsplade, længde	1250 mm
Materiale, bordplade	Bøge-multiplex
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg

Pladetykkelse	50 mm
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	mobil filebænk

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 75 mm	927805 75