

Garant GRIDLINE

Filebænk, låge i højre side, 4 skuffer i højre side, Bøge-multiplex-plade, 20x20G, Pladelængde: 1500mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 921044 1500 |
| GTIN | 4062406086336 |
| Artikelklasse | 9GG |

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion med overligger af 4-kantrør. Skuffekabinet, der kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffe med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Fødder med gulvskånende kunststofglidere.

Skuffekorpus er altid lysegråt RAL 7035, **pulverbelagt**. Skuffernes fronter kan have forskellige farver. Ingen omløbende forstyrrende kanter for optimal rengøring og fladeudnyttelse med inddelingsmateriale (bokse, hårdskumindlæg, gitterskillevægge). Skuffeholderne kan indstilles i intervaller på 25 mm.

Låsesystem med stiftcylinderlås med 5 tilholdere, modulær låseindsats. Klar til låseanlæg. Kabinet med låge og en indlægshylde.

Bestykning:

Lågehøjde (venstre) mm: 525

Antal hylde, højdeindstillelige (venstre): 1

Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 100, 150, 200

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine-enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer og låge antracit RAL 7016, **pulverlakeret**. **Skuffekorpus kan ikke konfigureres. Det er altid lysegråt RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|--|
| Arbejdsplade, dybde | 750 mm |
| Skuffekabinet, nyttehøjde | 525 mm |
| Antal skuffer | 4 |
| Skuffer, nyttedybde | 500 mm |
| Understelsbredde | 1300 mm |
| Skuffer, nyttebredde i G | 20 |
| Skuffer, nyttebredde | 500 mm |
| Arbejdsplade, længde | 1500 mm |
| Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 800 kg |
| Arbejdsplade, tykkelse | 50 mm |
| Højde | 850 mm |
| Serie | Ready-to-go |
| Skuffer, nyttedybde i G | 20 |
| Understelsdybde | 700 mm |
| Skuffer, nytteflade i G | 20×20 |
| Vægt | 142,3 kg |
| Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion |
| Materialetykkelse | 1 mm |
| Filebænk, højde | 850 mm |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg |
| Pladetykkelse | 50 mm |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % |
| Døråbningsvinkel | 180 grader |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnavnsegenskab | 20×20G |
| Produkttype | Filebænk |

Tilbehør

| | |
|---|--------------|
| Låseblænde til GridLine Type KO21 | 914227 KO21 |
| Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm | 927800 100 |
| Låseindsats m. 2 nøgler Låse nummer Ho (3-cifret) 003 | 950050 003 |
| Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 20X20 | 951910 20X20 |
| Tangsortiment Antal værktøjer 5 | 954295 5 |
| Værkstedssortiment Antal værktøjer 26 | 955081 26 |
| easyPick sortiment af småttingsbeholdere Type 75/2 | 950300 75/2 |
| Skruetrækkersortiment Antal værktøjer 10 | 953521 10 |
| Ridsning og savning Antal værktøjer 8 | 954895 8 |
| Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 100/3 | 950320 100/3 |
| easyPick sortiment af småttingsbeholdere Type 75/3 | 950300 75/3 |
| Tangsortiment Antal værktøjer 5 | 954305 5 |
| Underlag i blød pvc, transparent Bredde 1500 mm | 951951 1500 |
| Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 75/2 | 950320 75/2 |
| Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 75/3 | 950320 75/3 |
| Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 100/1 | 950320 100/1 |
| Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm | 927800 75 |
| Topnøglesortiment 1/2 tomme Antal værktøjer 32 | 953821 32 |
| Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 150/5 | 950320 150/5 |
| Topnøglesortiment 1/4 tomme og 1/2 tomme Antal værktøjer 37 | 953828 37 |
| Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 20X20 | 951885 20X20 |
| Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 150/4 | 950320 150/4 |
| Topnøglesortiment 1/4 tomme og 1/2 tomme Antal værktøjer 39 | 953833 39 |
| easyPick sortiment af småttingsbeholdere Type 75/1 | 950300 75/1 |
| Skydegreb til GridLine Type KO12 | 914226 KO12 |

| | |
|---|--------------|
| Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm | 927800 150 |
| Ringgaffelnøglesæt Antal værktøjer 20 | 952505 20 |
| Filesortiment Antal værktøjer 6 | 952253 6 |
| Værkstedssortiment Antal værktøjer 22 | 955071 22 |
| Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg | 950180 75 |
| Måtte til skuffer Mål i G 20X20 | 951830 20X20 |
| Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 100/2 | 950320 100/2 |
| Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm | 927800 200 |
| Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 75/1 | 950320 75/1 |
| Afmonteringsværktøj Type 1 | 950070 1 |
| Skruetrækkersortiment Antal værktøjer 10 | 953522 10 |
| Værkstedssortiment Antal værktøjer 22 | 955072 22 |
| Tangsortiment Antal værktøjer 5 | 954306 5 |