

Garant GRIDLINE

**Filebænk, 5 skuffer i venstre side, åben i midten, 4 skuffer i højre side, Bøge-multiplex-plade, 20×20G, Pladelængde: 2000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	921214 2000
GTIN	4062406086459
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion med overligger af 4-kantrør. Skuffekabinet, der kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffe med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Fødder med gulvskånende kunststofglidere.

Skuffekorpus er altid lysegråt RAL 7035, **pulverbelagt**. Skuffernes fronter kan have forskellige farver. Ingen omløbende forstyrrende kanter for optimal rengøring og fladeudnyttelse med inddelingsmateriale (bokse, hårdskumindlæg, gitterskillevægge). Skuffeholderne kan indstilles i intervaller på 25 mm.

Låsesystem med stiftcylinderlås med 5 tilholdere, modulær låseindsats. Klar til låseanlæg. Mellemdel med tilbagetrukket åbent kabinet, så man sidder ergonomisk.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde (venstre) mm: 75, 100, 150, 150, 150

Skuffefronthøjde (højre) mm: 100, 125, 150, 250

**Specialtilbehør:**

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine-enkeltkomponenter i gruppe 92.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer og låge antracit RAL 7016, **pulverlakeret**. **Skuffekorpus kan ikke konfigureres. Det er altid lysegråt RAL 7035.**

**Teknisk beskrivelse**

Arbejdsplade, dybde	750 mm
---------------------	--------

Skuffer, nytte dybde	500 mm
Vægt	222,6 kg
Skuffer, nytte bredde i G	20
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Serie	Ready-to-go
Understelsdybde	700 mm
Højde	950 mm
Understelsbredde	1900 mm
Skuffer, nytte dybde i G	20
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffer, nytte flade i G	20×20
Skuffer, nytte bredde	500 mm
Skuffekabinet, nytte højde	625 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	800 kg
Antal skuffer	9
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

---

## Tilbehør

---

Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	927800 125
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe Skuffefronthøjde 250 mm	927800 250
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927800 150
Låseindsats m. 2 nøgler Låsenummer Ho (3-cifret) 003	950050 003