

Garant GRIDLINE

Filebænk, låge i højre side, 4 skuffer i højre side, Bøge-multiplex-plade, 20x20G, Pladelængde: 1500/DEmm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	921444 1500/DE
GTIN	4062406086510
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion med overligger af 4-kantrør. Skuffekabinet, der kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffe med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Kan indstilles trinløst og elektrisk i højden. Kan indstilles i højden med manuel knap.

Tilslutningskabel med tysk Schuko-stik. Tilslutningseffekt 250 V / 50 Hz med maks. 340 W.

Tilslutningskabellængde 1,5 m.

Skuffekorpus er altid lysegråt RAL 7035, **pulverbelagt**. Skuffernes fronter kan have forskellige farver. Ingen omløbende forstyrrende kanter for optimal rengøring og fladeudnyttelse med inddelingsmateriale (bokse, hårdskumindlæg, gitterskillevægge). Skuffeholderne kan indstilles i intervaller på 25 mm.

Låsesystem med stiftcylinderlås med 5 tilholdere, modulær låseindsats. Klar til låseanlæg.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Bestykning:

Lågehøjde (venstre) mm: 525

Antal hylde, højdeindstillelige (venstre): 1

Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 100, 150, 200

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer og låge antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

Skuffekorpus kan ikke konfigureres. Det er altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Ved opstilling på række er det nødvendigt at anvende forskydelig plade nr. 927220.

Teknisk beskrivelse

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nyttedybde i G	20
Understelsdybde	700 mm
ComfortClose	nej
Højdeindstilling, trinløs	ja
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Skuffekabinet, nyttehøjde	525 mm
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Antal skuffer	4
Skuffer, nyttebredde i G	20
Løfthastighed	9 mm/s
Højdeindstillingsområde	850 - 1050 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Vægt	161,1 kg
maks. løftekraft	6000 N
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Understelsbredde	1300 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Tilslutningsspænding	250 V
Serie	Ready-to-go
Princip for højdeindstilling	Elektrisk
Beskyttelsesklasse IP	IP 20
Energiforsyning	Akkudrevet
Energiforsyning	Med kabel
Stiktype indgang	F

Nominel spænding	250 V
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Højdeindstilling, arbejdsplads	850-1050 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927800 150
Låseindsats m. 2 nøgler Låsenummer Ho (3-cifret) 003	950050 003
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927800 200
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21