

Garant GRIDLINE

Filebænk, kan indstilles elektrisk i højden, 5 skuffer i venstre side, åben i midten, 4 skuffer i højre side, Bambusplade, 20×20G, Pladelængde: 2000/DEmm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	921601 2000/DE
GTIN	4062406086565
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse

Udførelse:

Filebænk i stabil stålkonstruktion med overligger af 4-kantrør. Skuffekabinet, der kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffe med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Kan indstilles trinløst og elektrisk i højden. Kan indstilles i højden med manuel knap.

Tilslutningskabel med tysk Schuko-stik. Tilslutningseffekt 250 V / 50 Hz med maks. 340 W.

Tilslutningskabellængde 1,5 m.

Mellemdel med tilbagetrukket åbent kabinet, så man sidder ergonomisk.

Skuffekorpus er altid lysegråt RAL 7035, **pulverbelagt**. Skuffernes fronter kan have forskellige farver. Ingen omløbende forstyrrende kanter for optimal rengøring og fladeudnyttelse med inddelingsmateriale (bokse, hårdskumindlæg, gitterskillevægge). Skuffeholderne kan indstilles i intervaller på 25 mm.

Låsesystem med stiftcylinderlås med 5 tilholdere, modulær låseindsats. Klar til låseanlæg.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Bestykning:

Skuffefronthøjde (venstre) mm: 75, 75, 125, 125, 125

Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 100, 150, 200

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer og låge antracit RAL 7016, **pulverlakeret**. **Skuffekorpus kan ikke konfigureres. Det er altid lysegråt RAL 7035.**

Bemærk:

Ved opstilling på række er det nødvendigt at anvende forskydelig plade nr. 927220.

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttebredde i G	20
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffekabinet, nyttehøjde	525 mm
ComfortClose	nej
Skuffer, nyttedybde i G	20
Vægt	221,2 kg
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Løftehastighed	9 mm/s
Serie	Ready-to-go
maks. løftekraft	6000 N
Princip for højdeindstilling	Elektrisk
Højdeindstilling, trinløs	ja
Højdeindstillingsområde	850 - 1050 mm
Antal skuffer	9
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Tilslutningsspænding	250 V
Understelsbredde	1900 mm
Understelsdybde	700 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 20
Energiforsyning	Akkudrevet
Energiforsyning	Med kabel
Stiktype indgang	F

Nominel spænding	250 V
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Højdeindstilling, arbejdsplads	850-1050 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	350 kg
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Låseindsats m. 2 nøgler Låsenummer Ho (3-cifret) 003	950050 003
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927800 150
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927800 200