

**Garant****Borepatron med cylindrisk skaft, Type: 32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	341265 32
GTIN	4062406086633
Artikelklasse	31B

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Til højre- og venstreløb.
- Slank konstruktion.
- Målettet kølemiddeloverførsel.

**Fordel:**

- Yderst fleksibel anvendelse takket være det cylindriske skaft.
- Optimale holdemomenter på værktøjet.

**Leveringsomfang:**

Inklusive Torx-spændenøgle med T-greb.

**Teknisk beskrivelse**

Borehovedlængde åbnet	81,9 mm
Spændeområde	1 - 16 mm
Udvendig Ø	50 mm
Borehovedlængde lukket	92 mm
Skaftlængde	60 mm
Samlet længde	141,9 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Rundløbsnøjagtighed	≤ 20 µm

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min <sup>-1</sup>
Indvendig køling	Ja, med maks. 50 bar
Produkttype	Borepatron