

Garant GRIDLINE

Vario Basic-filebænk, højde 850 mm Eluplan-plade, mørk, Pladelængde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922007 1000
GTIN	4062406086671
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværstiver og holder til højdejustering. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 2 par afstivningsvinkler til stabilisering.

Leveringsomfang:

2 × fodstykker, 2 × par afstivningsvinkler, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine-enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus og støtteben, lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Højde	850 mm
Serie	vario Basic

Materiale, bordplade	Eluplan
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Arbejdsplade, længde	1000 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Vægt	44 kg
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Pladetykkelse	50 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Arbejdsbord

Tilbehør

Knudeblik Type 1	927122 1
Arbejdsplademed mørkegrå kunststofbelægning (Eluplan) Pladelængde 1000 mm	926241 1000
Støtteben Højde 800 mm	927000 800