

Garant**Borepatron med cylindrisk skaft, Type: 25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	341265 25
GTIN	4062406086626
Artikelklasse	31B

Beskrivelse**Udførelse:**

- Til højre- og venstreløb.
- Slank konstruktion.
- Målettet kølemiddeloverførsel.

Fordel:

- Yderst fleksibel anvendelse takket være det cylindriske skaft.
- Optimale holdemomenter på værktøjet.

Leveringsomfang:

Inklusive Torx-spændenøgle med T-greb.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø	50 mm
Borehovedlængde åbnet	81,9 mm
Spændeområde	1 - 16 mm
Borehovedlængde lukket	92 mm
Skaftlængde	56 mm
Samlet længde	137,9 mm
Skaft-Ø D _s	25 mm
Rundløbsnøjagtighed	≤ 20 µm

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Indvendig køling	Ja, med maks. 50 bar
Produkttype	Borepatron