

Garant GRIDLINE

Vario Basic-filebænk, højde 850 mm Bøge-multiplex-plade, Pladelængde: 1500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922004 1500
GTIN	4062406086657
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværstiver og holder til højdejustering. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 2 par afstivningsvinkler til stabilisering.

Leveringsomfang:

2 × fodstykker, 2 × par afstivningsvinkler, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine-enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus og støtteben, lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Højde	850 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Vægt	59 kg

Serie	vario Basic
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Pladetykkelse	50 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Arbejdsbord

Tilbehør

Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi bøge-multiplex Pladelængde 1500 mm	926081 1500
Knudeblik Type 1	927122 1
Støtteben Højde 800 mm	927000 800