

Garant GRIDLINE

**Vario Basic-filebænk, højde 950 mm Eluplan-plade, mørk, Pladelængde: 1500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922017 1500
GTIN	4062406086879
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværstiver og holder til højdejustering. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 2 par afstivningsvinkler til stabilisering.

**Leveringsomfang:**

2 × fodstykker, 2 × par afstivningsvinkler, arbejdsplade.

**Specialtilbehør:**

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine-enkeltkomponenter i gruppe 92.

**Lakering:**

Korpus og støtteben, lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret**.

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Højde	950 mm
Serie	vario Basic
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Materiale, bordplade	Eluplan

Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Vægt	61 kg
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Pladetykkelse	50 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Arbejdsbord

## Tilbehør

Støtteben Højde 900 mm	927000 900
Arbejdsplademed mørkegrå kunststoffbelægning (Eluplan) Pladelængde 1500 mm	926241 1500
Knudeblik Type 1	927122 1