

Garant GRIDLINE

Vario Basic-filebænk, højde 950 mm Bøge-multiplex-plade, Pladelængde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922014 1000
GTIN	4062406086831
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværstiver og holder til højdejustering. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 2 par afstivningsvinkler til stabilisering.

Leveringsomfang:

2 x fodstykker, 2 x par afstivningsvinkler, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine-enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus og støtteben, lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Vægt	46 kg
Arbejdsplade, længde	1000 mm

Højde	950 mm
Serie	vario Basic
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Pladetykkelse	50 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Arbejdsbord

Tilbehør

Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi bøge-multiplex Pladelængde 1000 mm	926081 1000
Knudeblik Type 1	927122 1
Støtteben Højde 900 mm	927000 900