

Garant GRIDLINE

Vario Basic-filebænk, højde 950 mm Bambusplade, Pladelængde: 1000mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 922011 1000 |
| GTIN | 4062406086701 |
| Artikelklasse | 9GG |

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværstiver og holder til højdejustering. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 2 par afstivningsvinkler til stabilisering.

Leveringsomfang:

2 × fodstykker, 2 × par afstivningsvinkler, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine-enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus og støtteben, lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------|-------------|
| Arbejdsplade, længde | 1000 mm |
| Serie | vario Basic |
| Vægt | 46 kg |

| | |
|--|--|
| Højde | 950 mm |
| Materiale, bordplade | Bambus |
| Arbejdsplade, dybde | 750 mm |
| Arbejdsplade, tykkelse | 50 mm |
| Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion |
| Materialetykkelse | 1 mm |
| Filebænk, højde | 950 mm |
| Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 400 kg |
| Pladetykkelse | 50 mm |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkttype | Arbejdsbord |

Tilbehør

| | |
|--|-------------|
| Knudeblik Type 1 | 927122 1 |
| Støtteben Højde 900 mm | 927000 900 |
| Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi krydslimet bambus Pladelængde 1000 mm | 926001 1000 |