



LED-lommelygte, sort med batterier, Type: 160



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081533 160
GTIN	4062406087173
Artikelklasse	02A

Beskrivelse

Udførelse:

Førsteklasses, holdbar og robust LED-lommelygte i eloxeret aluminium. **Nyeste LED-teknologi med fremragende lyseffekt.**

- **Rullesikring.**
- **Trykknop overtrukket med gummi.**

Med lampehoved, der kan **fokuseres.**

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Batteritype	Mignon, AA
Brændetid	9 h
Antal medfølgende batterier	2
ATEX-zone	Ingen

Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Lysnet	250 lm
Lommelygtefunktion	Fokus
Samlet længde	160 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Lommelygte

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081552 LR6
Lithium-metal-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081559 LR6
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081551 LR6
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081561 LR6
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081553 LR6
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081554 LR6