

Garant GRIDLINE

**Vario-filebænk Basic, kan indstilles elektrisk i højden Bambusplade,
Pladelængde: 1000/DEmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	923251 1000/DE
GTIN	4062406085902
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Med 2 par afstivningsvinkler til stabilisering. Trinløs elektrisk højdejustering. Kan indstilles i højden med manuel knap. Tilslutningskabel med tysk Schuko-stik. Tilslutningseffekt 250 V / 50 Hz med maks. 340 W.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Leveringsomfang:

2 x fodstykker med elektrisk højdeindstilling, 2 x par afstivningsvinkler, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom kabinet, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus og støtteben, lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Leveres umonteret. Den manuelle knaps position kan vælges frit. Ved opstilling på række er det nødvendigt at anvende forskydelig plade nr. 927220.

Teknisk beskrivelse

Arbejdsplade, længde	1000 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Serie	vario Basic
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Tilslutningsspænding	250 V
Vægt	60 kg
Højdeindstillingsområde	850 - 1050 mm
Løfthastighed	9 mm/s
Maks. bæreevne	400 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
ComfortClose	nej
Beskyttelsesklasse IP	IP 20
Energiforsyning	Akkudrevet
Energiforsyning	Med kabel
Nominel spænding	250 V
Stiktype indgang	F
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Højdeindstilling, arbejdsplads	850-1050 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	50 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Filebænk

