

Garant GRIDLINE

Vario-filebænk Basic, kan indstilles elektrisk i højden Bøge-multiplex-plade, Pladelængde: 2000/DEmm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	923254 2000/DE
GTIN	4062406087258
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Med 2 par afstivningsvinkler til stabilisering. Trinløs elektrisk højdejustering. Kan indstilles i højden med manuel knap. Tilslutningskabel med tysk Schuko-stik. Tilslutningseffekt 250 V / 50 Hz med maks. 340 W.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Leveringsomfang:

2 x fodstykker med elektrisk højdeindstilling, 2 x par afstivningsvinkler, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom kabinet, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus og støtteben, lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Leveres umonteret. Den manuelle knaps position kan vælges frit. Ved opstilling på række er det nødvendigt at anvende forskydelig plade nr. 927220.

Teknisk beskrivelse

Maks. bæreevne	400 kg
----------------	--------

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Tilslutningsspænding	250 V
Højdeindstillingsområde	850 - 1050 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Løftehastighed	9 mm/s
ComfortClose	nej
Serie	vario Basic
Vægt	89 kg
Beskyttelsesklasse IP	IP 20
Energiforsyning	Akkudrevet
Energiforsyning	Med kabel
Nominal spænding	250 V
Stiktype indgang	F
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Højdeindstilling, arbejdsplads	850-1050 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	50 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Filebænk