

Garant GRIDLINE

**Vario-filebænk Basic, kan indstilles elektrisk i højden Eluplan-plade, mørk,  
Pladelængde: 1000/DEmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	923257 1000/DE
GTIN	4062406087265
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Med 2 par afstivningsvinkler til stabilisering. Trinløs elektrisk højdejustering. Kan indstilles i højden med manuel knap. Tilslutningskabel med tysk Schuko-stik. Tilslutningseffekt 250 V / 50 Hz med maks. 340 W.

**Funktion:**

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing < 12$  mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

**Leveringsomfang:**

2 x fodstykker med elektrisk højdeindstilling, 2 x par afstivningsvinkler, arbejdsplade.

**Specialtilbehør:**

Passende tilbehør såsom kabinet, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

**Lakering:**

Korpus og støtteben, lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret**.

**Bemærk:**

Leveres umonteret. Den manuelle knaps position kan vælges frit. Ved opstilling på række er det nødvendigt at anvende forskydelig plade nr. 927220.

## Teknisk beskrivelse

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Højdeindstillingsområde	850 - 1050 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Vægt	60 kg
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Serie	vario Basic
Arbejdsplade, længde	1000 mm
ComfortClose	nej
Tilslutningsspænding	250 V
Løfthastighed	9 mm/s
Maks. bæreevne	400 kg
Beskyttelsesklasse IP	IP 20
Energiforsyning	Akkudrevet
Energiforsyning	Med kabel
Stiktype indgang	F
Nominel spænding	250 V
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Højdeindstilling, arbejdsplads	850-1050 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	50 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Filebænk

