

Garant
HM-specialbor DIN 6535 HA, ubelagt, Ø DC ±0,003: 4,98 mm

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 121201 4,98 |
| GTIN | 4045197715678 |
| Artikelklasse | 11E |

Beskrivelse
Udførelse:

Spiraliseret præcisionsbor til kunststoffer. **Selvcentrering** takket være **enkeltskærgeometri** bevirker **højeste centermålfasthed**. **Polerede** spiralnoter til **optimal spåntransport**. **Overholdelse af tolerancebåndet IT7** fra Ø-indgang til Ø-udgang er mulig **på grund af speciel tilspidsning**. **Tolerance: Størrelse nom. Ø ±0,003 mm.**

Anbefaling:

Spånnotlængde $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Bemærk:

Spånnotlængde $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.

Form **HB**: Bestilles med **nr.121201 + 129100HB**.

Form **HE**: Bestilles med **nr.121201 + 129100HE**.

Norm: DIN 6537

Tolerance, nom. Ø: ±0,003

Antal skær Z: 1

Semi-standard: ja

Tolerance, nom. Ø: ±0,003

anbefalet maksimal boreddybde L_2 : 36,6 mm

Samlet længde L: 82 mm

Skaft-Ø D_s : 6 mm

Tilspænding f i PEEK: 0,15 mm/o

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|-------|
| Antal skær Z | 1 |
| Spånnotlængde L_c | 44 mm |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Nominel $\varnothing D_c$ | 4,98 mm |
| Skafttolerance | h6 |
| Tolerance, nom. \varnothing | $\pm 0,003$ |
| Skaft- $\varnothing D_s$ | 6 mm |
| Samlet længde L | 82 mm |
| Tilspænding f i PEEK | 0,15 mm/o |
| Norm | DIN 6537 |
| anbefalet maksimal boreddybde L_2 | 36,6 mm |
| Semi-standard | ja |
| Belægning | ubelagt |
| Skæremateriale | HM |
| Boreddybde indtil | 5×D |
| Spidsvinkel | 120 grader |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 |
| Indvendig køling | nej |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Spiralbor |

Services

| | |
|-----------------------|-----------|
| Skaftslibning Type HE | 129100 HE |
| Skaftslibning Type HB | 129100 HB |