



Håndværkerkompressor, Type: I.COMP3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

079841 I.COMP3

GTIN

Artikelklasse

03R

Beskrivelse

Udførelse:

Korrosionsfrie ventiler, højeffektiv køling, vedligeholdelsesfrie kraftoverføringskomponenter, korrosionsbeskyttede beholdere; leveringsgaranti for reservedele på mindst 10 år. Høj effektivitet til lave driftsomkostninger. Mobil håndværkerkompressor på hjul, olie- og vedligeholdelsesfri.

- **oliefrit komprimeret luft.**
- **let at transportere.**
- **til universel anvendelse.**
- **integreret trykforvalg og trinløs hastighedsvariation.**

Bemærk:

Yderligere håndværkerkompressorer kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse

i.Comp 3

Maks. tryk (luft)

11 bar

Bredde

570 mm

Volumen, trykbeholder	117 l
Maks. påfyldningseffekt	160 l/min
Maks. indsugningseffekt	265 l/min
Effektforbrug	1,5 kW
Arbejdsstøj	97 dB(A)
Højde	1050 mm
Længde	440 mm
maks. omdrejningstal	3200 min ⁻¹
Vægt	29 kg
Produkttype	Kompressor