

**Garant****DNMG 1506 12, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250764 HB7020
---------------------	---------------

GTIN	4045197716514
------	---------------

Artikelklasse	21G
---------------	-----

**Beskrivelse**

DNMG 1506 12 HB7020 Type: HB7020

Spånryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,5 - 5 mm
------------------	------------

Spånryder	SM
-----------	----

Skærebetingelse	let afbrudt.
-----------------	--------------

Tilspænding $f$	0,2 - 0,5 mm/o
-----------------	----------------

Hjørneradius	1,2 mm
--------------	--------

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min
--	-----------------

Primær anvendelse	P
-------------------	---

Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 1506 12
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning