

Garant
HM-specialbor DIN 6535 HA, ubelagt, Ø DC ±0,003: 7,99 mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	121201 7,99
GTIN	4045197715890
Artikelklasse	11E

Beskrivelse
Udførelse:

Spiraliseret præcisionsbor til kunststoffer. **Selvcentrering** takket være **enkeltskærgeometri** bevirker **højeste centermålfasthed**. **Polerede** spiralnoter til **optimal spåntransport**.
Overholdelse af tolerancebåndet IT7 fra Ø-indgang til Ø-udgang er mulig **på grund af speciel tilspidsning**.
Tolerance: Størrelse nom. Ø ±0,003 mm.

Anbefaling:

Spånnotlængde $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Bemærk:

Spånnotlængde $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.

Form **HB**: Bestilles med **nr.121201 + 129100HB**.

Form **HE**: Bestilles med **nr.121201 + 129100HE**.

Norm: DIN 6537

Tolerance, nom. Ø: ±0,003

Antal skær Z: 1

Semi-standard: ja

Tolerance, nom. Ø: ±0,003

anbefalet maksimal boreddybde L_2 : 41,1 mm

Samlet længde L: 91 mm

Skaft-Ø D_s : 8 mm

Tilspænding f i PEEK: 0,2 mm/o

Teknisk beskrivelse

Skafttolerance	h6
Nominel Ø D_c	7,99 mm

Spånnotlængde L_c	53 mm
Antal skær Z	1
Tolerance, nom. \emptyset	$\pm 0,003$
Skaft- $\emptyset D_s$	8 mm
Samlet længde L	91 mm
Tilspænding f i PEEK	0,2 mm/o
Norm	DIN 6537
anbefalet maksimal boreddybde L_2	41,1 mm
Semi-standard	ja
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Boreddybde indtil	5×D
Spidsvinkel	120 grader
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Services

Skaftslibning Type HB	129100 HB
Skaftslibning Type HE	129100 HE