



LED-lommelygte med batterier, Farve: BLACK



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081437 BLACK
GTIN	4062406087364
Artikelklasse	02A

Beskrivelse

Udførelse:

Førsteklasses, holdbar og robust LED-lommelygte i eloxeret aluminium. **Nyeste LED-teknologi med fremragende lyseffekt.**

- **Rullesikring.**
- **Trykknop overtrukket med gummi.**

Med lampehoved, der kan **fokuseres**.
i diverse farver.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Hoved-Ø	27 mm
Bæltetaske medfølger	nej
Lysnet, trin 2	100 lm
Beskyttelsesklasse IP	IP 54

Batteritype	Micro, AAA
Brændetid	4 h
ATEX-zone	Ingen
Lysvarighed, trin 2	12 h
Farve, hus	BLACK
Antal medfølgende batterier	3
Lysnet	250 lm
Lyskilde	LED-modul
Lommelygtefunktion	Fokus
Samlet længde	143 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Lommelygte

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081552 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081551 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081554 LR3
Batteriholder Udførelse 3AAA	081506 3AAA
Lithium-metal-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081559 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081553 LR3