



## LED-lommelygte med batterier, Farve: SILVER



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081437 SILVER
GTIN	4062406087388
Artikelklasse	02A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Førsteklasses, holdbar og robust LED-lommelygte i eloxeret aluminium. **Nyeste LED-teknologi med fremragende lyseffekt.**

- **Rullesikring.**
- **Trykknop overtrukket med gummi.**

Med lampehoved, der kan **fokuseres**.  
i diverse farver.

#### Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

### Teknisk beskrivelse

Lysnet, trin 2	100 lm
Batteritype	Micro, AAA
ATEX-zone	Ingen
Beskyttelsesklasse IP	IP 54

Brændetid	4 h
Hoved-Ø	27 mm
Lysnet	250 lm
Lyskilde	LED-modul
Farve, hus	SILVER
Antal medfølgende batterier	3
Lysvarighed, trin 2	12 h
Lommelygtefunktion	Fokus
Samlet længde	143 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Lommelygte

## Tilbehør

Batteriholder Udførelse 3AAA	081506 3AAA
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081552 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081551 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081553 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081554 LR3
Lithium-metal-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081559 LR3